


EVC924



Ethernet bağlantı kablosu

VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn	Ethernet kablo, D-kodlu
Uygulama	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	30 AC / 60 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	1,5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında	Ethernet RJ45 konektör: -40...70 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; (M12 fiş / RJ45 fiş: IP 20)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	69,6
Kalıp-gövde malzemesi	TPU / PC
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Ethernet bağlantı kablosu

VSTGN040MSS00,5K04STGP040--S

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı
	İlerleme hızı
	Bükülme sayısı
	Burulma zorlaması

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,5 m, PUR, Halojensiz, yeşil, Ø 6,5 mm, ekranlı; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x RJ45, düz; Kalıplı gövde: PC; Kontaklar: altın kaplamalı

