


Fişli bağlantı kablosu

ASTAH050MSD0005C05



Uygulama

Sistem	Halojenizsiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	CAN Bus

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	498,4
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı > 5 Mio.
	Burulma zorlaması ± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Fişli bağlantı kablosu


ASTAH050MSD0005C05

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 8,4 mm, ekranlı; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BU =	siyah
RD =	mavi
WH =	kırmızı
screen =	beyaz
	ekran