


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050MSE0010C05



Uygulama

Sistem	Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	CAN Bus

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	32 DC; (teller 4+5: 5 V)
Maks. akım yükü toplamı [A]	4; (teller 4+5: 0,05 A)

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	983,8
Boyutlar [mm]	38 x 15,5 x 31,5
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi	FKM
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı > 5 Mio.
	Burulma zorlaması ± 180 °/m

Açıklamalar

Açıklamalar	CAN Bus sonlandırma direnci (120 Ω) M12 sokete entegre edilmiştir.
-------------	--

EVC961



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH050MSE0010C05

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 8,4 mm, ekranlı; kırmızı / siyah: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + beyaz / mavi: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + ekran: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BU =	siyah
RD =	mavi
WH =	kırmızı
screen =	beyaz
	ekran