


Bağlantı kablosu

VDOAH050MSE0010C05STGH050MSS




Uygulama		
Sistem	Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk	
Uygulama	CAN Bus	
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	32 DC; (teller 4+5: 5 V)
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4; (teller 4+5: 0,05 A)
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma	IP 67; IP 68; IP 69K	
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	994,7
Kalıp-gövde malzemesi	TPU	
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı	
Conta malzemesi	FKM	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m
Açıklamalar		
Açıklamalar	CAN Bus sonlandırma direnci (120 Ω) M12 sokete entegre edilmiştir.	
Paket miktarı	1 adet	

Bağlantı kablosu

VDOAH050MSE0010C05STGH050MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, mor, Ø 8,4 mm, ekranlı; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

