


PNP / NPN dönüştürücü modül

Converter PNP-NPN

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



Uygulama

Sistem	Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Boya ile uyumlu	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi toleransı [%]	10
Çalışma gerilimi [V]	< 24 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	0,1

Çıkışlar

Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
---	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...60
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...60
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	17562
------------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	154,9
Boyutlar [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Malzemeler	Gövde: TPU siyah; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

EVC01E



PNP / NPN dönüştürücü modül

Converter PNP-NPN

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı İlerleme hızı
	min. 10 x kablo çapı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı
	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması
	± 180 °/m

Açıklamalar


Açıklamalar	IEC 60947-5-2 ' ye göre normalde açık çalışan sensörler için
Notlar	Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı


Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı



BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz