


## Bağlantı kablosu

VDOAF030MSS00,3H03STGH030MSS

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



## Uygulama

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Silikonsuz | evet                                                                                    |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 50 AC / < 60 DC |
| Koruma sınıfı               | III               |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 3                 |

## Çalışma Koşulları

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                   | -25...90                    |
| Çalışma sıcaklığı hakkında               | cULus: ...75 °C             |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]         | -25...90                    |
| Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) | cULus: ...75 °C             |
| Koruma                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 35,3                           |
| Malzemeler                           | Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM |
| Somun malzemesi                      | Pirinç, nikel kaplamalı        |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                           |



## Bağlantı kablosu

VDOAF030MSS00,3H03STGH030MSS


|                                      |                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı | min. 10 x kablo çapı                                                                 |
|                                      | İlerleme hızı                          | Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı                         | > 5 Mio.                                                                             |
|                                      | Burulma zorlaması                      | ± 180 °/m                                                                            |

## Açıklamalar

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Notlar        | Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız! |
| Paket miktarı | 1 adet                                                       |

## Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



## Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Bağlantı



## Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

