


## Bağlantı kablosu

VDOGH030MSS00,6H03STGF030MSS

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



## Uygulama

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Silikonsuz | evet                                                                                    |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 50 AC / < 60 DC |
| Koruma sınıfı               | III               |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 3                 |

## Çalışma Koşulları

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                   | -25...90                    |
| Çalışma sıcaklığı hakkında               | cULus: ...75                |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]         | -25...90                    |
| Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) | cULus: ...75                |
| Koruma                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 46,6                           |
| Malzemeler                           | Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM |
| Somun malzemesi                      | Pirinç, nikel kaplamalı        |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                           |

**Bağlantı kablosu**

VDOGH030MSS00,6H03STGF030MSS

|                                      |                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı | min. 10 x kablo çapı                                                                 |
|                                      | İlerleme hızı                          | Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı                         | > 5 Mio.                                                                             |
|                                      | Burulma zorlaması                      | ± 180 °/m                                                                            |

**Açıklamalar**

Notlar


Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!

Paket miktarı

1 adet

**Elektriksel bağlantı - fiş**

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

**Elektriksel bağlantı**Kablo: 0,6 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )**Bağlantı****Elektriksel bağlantı - Soket**

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

