


Bağlantı kablosu

VDOAF040MSS0001H04STGF040MSS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 50 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...80
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	42,1
Boyutlar [mm]	10 x 10 x 36
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet



Bağlantı kablosu

VDOAF040MSS0001H04STGF040MSS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 5 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

