


EVF641



Bağlantı kablosu

VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn	güç kablosu, L-kodlu
Uygulama	Gıda ve içecek endüstrisindeki ıslak alanlarda kullanım
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	63 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	16

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...65 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	985,8
Kalıp-gövde malzemesi	PP
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi	EPDM
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet

EVF641



Bağlantı kablosu

VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı

min. 10 x kablo çapı

İlerleme hızı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

> 1 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)


Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: L; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm



Elektriksel bağlantı - 2

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: L; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm

