


Bağlantı kablosu

VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS

Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...75
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...75
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	20027
------------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	191,8
Boyutlar [mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Kalıp-gövde malzemesi	TPU

Bağlantı kablosu

VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS

Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Conta malzemesi	FKM
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı İlerleme hızı Bükülme sayısı Burulma zorlaması
	min. 10 x kablo çapı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s > 5 Mio. ± 180 °/m

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Anahtarlama durumu	1 x LED, beyaz
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Notlar	Lütfen "Karşıdan yüklemeler" kısmındaki teknik nota bakınız!
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



EVC393



Baęlantı kablosu

VDOAH043MSS0005H04STGH040MSS

Elektriksel baęlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, Şeffaf siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

