


Bağlantı kablosu

VDOGH040VAP0005P04STGH040VAP



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	0...100
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	359,3
Malzemeler	PP Halojensiz; Conta: EPDM
Kalıp-gövde malzemesi	PP
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet

Bağlantı kablosu

VDOGH040VAP0005P04STGH040VAP

Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı

min. 10 x kablo çapı

İlerleme hızı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

> 1 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

