


Fişli bağlantı kablosu

ASTGN040VAS0020R04



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn	Ethernet kablo, D-kodlu
Uygulama	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	30 AC / 60 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Toplam yük akımı (UL) [A]	1,66

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında	cRUus: ...65 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	0...80
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cRUus: ...65 °C
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	1264,8
Boyutlar [mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Malzemeler	PP Halojensiz
Kalıp-gövde malzemesi	PP

EVF521



Fişli bağlantı kablosu

ASTGN040VAS0020R04

Somon malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 15 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 1 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: D; Kalıplı gövde: PP; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı



Elektriksel bağlantı

Kablo: 20 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 6,5 mm, ekranlı; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Bağlantı



BU =	Kablo renkleri :
OG =	mavi
WH =	turuncu
YE =	beyaz
	sarı