


Ethernet bağlantı kablosu

VSTAN040VAS0005R04STGP040--S



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Dizayn	Ethernet kablo, D-kodlu
Uygulama	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	30 AC / 60 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	1,5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	0...80
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 fiş / RJ45 fiş: IP 20)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	342,6
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı; Gövde: PP Halojensiz
Kalıp-gövde malzemesi	PC
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet

Ethernet bağlantı kablosu

VSTAN040VAS0005R04STGP040--S

Hareketli kablo kanallarına
uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı

min. 15 x kablo çapı

İlerleme hızı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay
ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

> 1 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş M12


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: D; Kalıplı gövde: PC; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı;
Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 6,5 mm, ekranlı; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - fiş RJ45

Soketli: 1 x RJ45, düz; Kalıplı gövde: PC; Kontaklar: altın kaplamalı

