


Bağlantı kablosu

VDOAH040VAS0001P04STGH040VAS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...65 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	0...100
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...65 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	59,5
Malzemeler	PP Halojensiz; Conta: EPDM
Kalıp-gövde malzemesi	PP
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



Bağlantı kablosu

VDOAH040VAS0001P04STGH040VAS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı İlerleme hızı
	min. 10 x kablo çapı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı
	> 1 Mio.
	Burulma zorlaması
	± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

