


Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030VAS0002P03



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	5...80
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

UL onayı	Güç kaynağı	Class 2
----------	-------------	---------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	69
Boyutlar [mm]	10 x 10 x 31
Kalıp-gövde malzemesi	PP
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

EVF122



Soketli bağlantı kablosu

ADOGF030VAS0002P03

Conta malzemesi	EPDM	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 1 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm



Bağlantı

1	BN
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
	mavi