


## Bağlantı kablosu

VDOAF032VAS0002P03STGF030VAS



## Uygulama

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Uygulama   | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için                                     |
| Silikonsuz | evet                                                                                    |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | 10...36 DC; (cULus: 10...30 DC) |
| Koruma sınıfı               | III                             |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 3                               |

## Çıkışlar

|                  |     |
|------------------|-----|
| Elektriksel yapı | PNP |
|------------------|-----|

## Çalışma Koşulları

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]           | -25...80                    |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C] | 5...80                      |
| Koruma                           | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Testler / Onaylar

|          |             |         |
|----------|-------------|---------|
| UL onayı | Güç kaynağı | Class 2 |
|----------|-------------|---------|

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 73,7                            |
| Boyutlar [mm]                        | 10 x 10 x 36                    |
| Malzemeler                           | Gövde: PP gri; Conta: EPDM      |
| Somun malzemesi                      | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                            |

## Bağlantı kablosu

VDOAF032VAS0002P03STGF030VAS

|                                      |                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı | min. 10 x kablo çapı                                                                 |
|                                      | İlerleme hızı                          | Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı                         | > 1 Mio.                                                                             |
|                                      | Burulma zorlaması                      | ± 180 °/m                                                                            |

## Gösterge / Kontroller

|          |                    |                |
|----------|--------------------|----------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı  |
|          | Çalışma            | 1 x LED, yeşil |

## Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

## Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm



## Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Bağlantı



## Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

