


EVF330



Y-bağlantı kablosu

YDOGH040VAS0002P04STGH050VAS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 60 AC/DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4
Toplam yük akımı (UL) [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	5...100
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	159,8
Kalıp-gövde malzemesi	PP
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Conta malzemesi	EPDM
Port dağıtım kutusu sayısı	2

EVF330



Y-bağlantı kablosu

YDOGH040VAS0002P04STGH050VAS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı İlerleme hızı Bükülme sayısı Burulma zorlaması
	min. 10 x kablo çapı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s > 1 Mio. ± 180 °/m

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, MPPE, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Conta: EPDM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PP, gri; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,2 Nm



EVF330



Y-bağlantı kablosu

YDOGH040VAS0002P04STGH050VAS

Bağlantı

