


Bağlantı kablosu

VDOAF030VAS0010E03STAF030VAS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı		III
Maks. akım yükü toplamı	[A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Çalışma sıcaklığı hakkında		cULus: ...50
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	5...80
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)		cULus: ...50
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	339,5
Boyutlar	[mm]	25 x 10 x 25,5
Malzemeler		Gövde: PVC turuncu; Conta: EPDM
Somun malzemesi		paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk		evet

Bağlantı kablosu

VDOAF030VAS0010E03STAF030VAS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı
İlerleme hızı

min. 10 x kablo çapı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

> 1 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m


Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

**Elektriksel bağlantı**Kablo: 10 m, PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**Bağlantı****Elektriksel bağlantı - Soket**

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

