


## Bağlantı kablosu

VDOAF040VAS0001E04STAF040VAS



## Uygulama

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Uygulama   | gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için                         |
| Silikonsuz | evet                                                                        |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 50 AC / < 60 DC |
| Koruma sınıfı               | III               |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 3                 |

## Çalışma Koşulları

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                   | -25...80                    |
| Çalışma sıcaklığı hakkında               | cULus: ...50                |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]         | 5...80                      |
| Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli) | cULus: ...50                |
| Koruma                                   | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 54,7                            |
| Boyutlar [mm]                        | 25 x 10 x 25,5                  |
| Malzemeler                           | Gövde: PVC turuncu; Conta: EPDM |
| Somun malzemesi                      | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L) |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                            |



## Bağlantı kablosu

VDOAF040VAS0001E04STAF040VAS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı  
İlerleme hızı

min. 10 x kablo çapı

Maks. 5 m/s<sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

&gt; 1 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

## Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

## Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm



## Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Bağlantı



## Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M8, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

