


Fişli bağlantı kablosu

ASTGH040VAS0002E04



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...100
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...50 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	5...100
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...50 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	112,5
Boyutlar [mm]	15,5 x 15,5 x 49
Malzemeler	Gövde: PVC turuncu
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)



Fişli bağlantı kablosu

ASTGH040VAS0002E04

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 1 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz