


Bağlantı kablosu

VDOGH030VAS00,3E03STGF030VAS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	gıda endüstrisindeki hijyenik ve ıslak alanlar için
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 50 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...50 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	5...80
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...50 °C
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	36,7
Boyutlar [mm]	10 x 10 x 36
Malzemeler	Gövde: PVC turuncu; Conta: EPDM
Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet

Bağlantı kablosu

VDOGH030VAS00,3E03STGF030VAS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı

min. 10 x kablo çapı

İlerleme hızı

Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s

Bükülme sayısı

> 1 Mio.

Burulma zorlaması

± 180 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

**Elektriksel bağlantı**

Kablo: 0,3 m, PVC, turuncu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı**Elektriksel bağlantı - Soket**

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

