


Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040SCS0002T04



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	kaynak uygulamaları
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...75 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...75 °C
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	85,5
Boyutlar [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, yapışmaz kaplamalı



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040SCS0002T04

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı
	İlerleme hızı
	Bükülme sayısı
	Burulma zorlaması

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; radyoaktif değil (geri dönüşümlüdür); kaynak çapaklarına dayanıklı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Bağlantı

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
WH =	mavi
	beyaz



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH040SCS0002T04

Şemalar ve grafikler

Güç kaybı karakteristiği

Gerilim oranı azalması $I_{maks} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Çalışma sıcaklığı [°C]

Y Akım [A]