


İndüktif güvenlik sensörü

GIGA4010-3PT/SIL3/US

müşteriye özel



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu		"clock" sinyali
Etkin bölge	[mm]	1...4
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M18 x 1 / L = 90,5

Uygulama

Sistem		Altın kaplamalı kontaklar
Çalışma şekli		sürekli çalışma (bakım gerektirmez)
Emniyetle ilgili fonksiyon		sönümlenmemiş durumda güvenli durum
Uygulama		Endüstriyel uygulamalar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	19,2...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 15
Koruma sınıfı		III
Ters polarite koruması		evet
Açılışta gecikme süresi maks.	[ms]	5000

Girişler

Maks. giriş kapasitansı	[nF]	2
Ci_max		

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu		"clock" sinyali
Çıkış verileri		Arayüz Tip B
Kısa devre koruması		evet
Maks. kapasitif yük CL_max	[nF]	20

İzleme aralığı

Etkin bölge	[mm]	1...4
Güvenli anahtar kapama noktası s(ar)	[mm]	10

Tepki süresi

Güvenlik isteğine yanıt süresi	[ms]	20
--------------------------------	------	----



İndüktif güvenlik sensörü

GIGA4010-3PT/SIL3/US

Etkin bölgeye yaklaştığı
zaman cevap süresi (etkin
zaman) [ms]

200; (tipik 100)

Çalışma Koşulları

Uygulamalar	EN 60654-1 e göre C sınıfı hava koşullarına dayanıklı uygulama
Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...70
Çalışma sıcaklığı hakkında	çalışma ömrü ≤ 87600 h
Çalışma sıcaklığı [°C]	10...40
Çalışma sıcaklığı hakkında	çalışma ömrü ≤ 175200 h
Sıcaklık değişim oranı [K/min]	0,5
Maksimum bağıl nem [%]	kısa bir süre sonra: 5...95 %; sürekli: 5...70 %
Hava basıncı [kPa]	80...106
İyonlaştırıcı radyasyon	izin verilmez
Tuz püskürtme	hayır
Koruma	IP 68; IP 69K; (EN 60529 a göre)

Testler / Onaylar

EMC	IEC 60947-5-2	
	IEC 60947-5-3	
	EN 61000-4-2 ESD	6 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	20 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
	EN 61000-4-8	30 A/m
	EN 55011	Sınıf B
Şok dayanımı	IEC 60947-5-2	
Titreşim dayanımı	IEC 60947-5-2	

Güvenlik sınıflandırması

Gereksinimleri ile uyumlu standartlar:	ISO 13849-1: 2015 Kategori 3, PL e
	IEC 61508 SIL 3
Ömür TM (Mission Time) [h]	≤ 175200
Görev süresi TM (ek bilgi)	20 yıl
PFH [1/h]	1E-08

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	177,5
Gövde	Dış yapısı
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 90,5
Dış tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	Pirinç özel kaplamalı; PBT

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Çalışma sinyali	1 x LED, yeşil
		1 x LED, sarı

Aksesuarlar

Parçalar	montaj somunu: 2
----------	------------------

GG508S



İndüktif güvenlik sensörü

GIGA4010-3PT/SIL3/US

Açıklamalar

Açıklamalar

Aksi belirtilmedikçe, Tüm veriler, tüm sıcaklık aralığında
IEC 60947-5-2 referans hedef plakasına ilişkindir.

(FE360 = ST37K) 24x24x1 mm

Notlar

müşteriye özel

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



1 =

Güvenlikle ilgili mantık ünitesi