




Bağlantı kablosu

VDOGH040SCS0003T04STGH040SCS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	kaynak uygulamaları
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı		II
Maks. akım yükü toplamı	[A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında		cULus: ...75
Ortam sıcaklığı (hareketli)	[°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)		cULus: ...75
Depolama sıcaklığı	[°C]	-25...55
Depo nemi	[%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar		1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık	[g]	126
Malzemeler		Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi		Pirinç, yapışmaz kaplamalı



Bağlantı kablosu

VDOGH040SCS0003T04STGH040SCS

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı
	İlerleme hızı
	Bükülme sayısı
	Burulma zorlaması

Açıklamalar

Açıklamalar	30 mm uzunluğunda 2 etiket tutucu ile
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Piring, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı


Kablo: 3 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; radyoaktif değil (geri dönüşümlüdür); kaynak çapaklarına dayanıklı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Piring, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm





Bağlantı kablosu

VDOGH040SCS0003T04STGH040SCS

Şemalar ve grafikler

Güç kaybı karakteristiği

Gerilim oranı azalması $I_{maks} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Çalışma sıcaklığı [°C]

Y Akım [A]