




Bağlantı kablosu

VDOAH043SCS0001T04STAH040SCS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	kaynak uygulamaları
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Çalışma sıcaklığı hakkında	cULus: ...75 °C
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı hakkında not (hareketli)	cULus: ...75 °C
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	20027
------------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	68
Boyutlar [mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Kalıp-gövde malzemesi	TPU



Bağlantı kablosu

VDOAH043SCS0001T04STAH040SCS

Somun malzemesi	Pirinç, yapışmaz kaplamalı	
Conta malzemesi	FKM	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet	
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	> 2 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Açıklamalar	30 mm uzunluğunda 2 etiket tutucu ile
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, turuncu; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 4,9 mm; radyoaktif değil (geri dönüşümlüdür); kaynak çapaklarına dayanıklı; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı





Bağlantı kablosu

VDOAH043SCS0001T04STAH040SCS

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, Şeffaf siyah; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

