


İndüktif alan sensörü

SIY-3120-ANKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	30...120
Gövde	Silindirik
Boyutlar [mm]	Ø 164 / L = 63

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...36 DC
Akım tüketimi [mA]	< 7

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	3

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	30...120
Algılama aralığı ayarlanabilir	evet



İndüktif alan sensörü

SIY-3120-ANKG

Algılama aralığının fabrika ayarı	[mm]	120
Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	(30...120)

Doğruluk / sapma

Düzeltilme katsayısı		Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis	[Sr nin % si]	< 15
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-15...15

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-20...70
Koruma		IP 65

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekanik özellikleri

Gövde		Silindirik
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	Ø 164 / L = 63
Malzemeler		Gövde: PBT; alt kapak: Alüminyum

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Aksesuarlar

Parçalar	Vidalar: 1 x M16 x 90
----------	-----------------------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Bağlantı



Kablo renkleri :
 BK = siyah
 BN = kahve rengi
 BU = mavi