


Bağlantı kablosu

VDOGH030SCS0001T03STGF030SCS



Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Uygulama	kaynak uygulamaları
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 50 AC / < 60 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-25...90
Koruma	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	51,2
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, yapışmaz kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı > 2 Mio.
	Burulma zorlaması ± 180 °/m

**Bağlantı kablosu**

VDOGH030SCS0001T03STGF030SCS

Açıklamalar


Açıklamalar	etiket tutucusu olmadan
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,3...0,5 Nm

**Elektriksel bağlantı**

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, gri, Ø 4,5 mm; radyoaktif değil (geri dönüşümlüdür); kaynak çapaklarına dayanıklı; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı**Elektriksel bağlantı - Soket**

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, yapışmaz kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

