


Güvenli AS-Interface ClassicLine modülü

Evaluation unit, asi

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Etiket
2 Kızılötesi adaptör fişstürü



Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC; (UL508 için sınırlı voltaj gereksinimleri: yalıtılmış elektriksel çalışma voltajı yüksek akımlı bir cihazla korunmalıdır.)
Akım tüketimi [mA]	< 250

Girişler

Sensör giriş beslemeleri	AS-i
Güç kaynağı [V]	19,2...30; (yassı kablo arcılığıyla)
Kısa devrelere karşı korunan dijital girişler	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Voltaj aralığı DC [V]	15...30; (EN 50106 (PELV) ya göre FC-E birleştirme modülü ile; yassı kablo arcılığıyla; UL508 için sınırlı voltaj gereksinimleri: yalıtılmış elektriksel çalışma voltajı yüksek akımlı bir cihazla korunmalıdır.)
Çıkış başına maks. yük akımı [mA]	500; (PNP)
Kısa devre koruması	evet
Elektriksel olarak ayrılmış	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...55
Koruma	IP 67



Güvenli AS-Interface ClassicLine modülü

Evaluation unit,asi

Testler / Onaylar		
EMC	EN 50295	
AS-i parametreleri		
AS-i Versiyon		2.1
AS-i adresleme		IR-Adresleme mümkün
AS-i Profil		S-7.B.E
AS-i I/O konfigürasyonu [hex]		7
AS-i ID kod [hex]		B.E
AS-i sertifikası		61801
Mekanik özellikleri		
Montaj şekli		AS-i arabirimi, FC-/FC-E alt parçalara göre
Malzemeler		PBT; bağlantı birleşimi: Guronic C400-0
Gösterge / Kontroller		
Gösterge		2 x LED, kırmızı
		2 x LED, yeşil
		2 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		Koruma kapakları: M12
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı		
Soketli: M12; kodlama: A		
		