IE5225


İndüktif sensör

IEB3001-BPOG/AS-510-TPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: IE5266

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri		
Elektriksel yapı		PNP
Çıkış fonksiyonu		normalde açık
Algılama mesafesi	[mm]	1
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M8 x 1 / L = 50
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Akım tüketimi	[mA]	15; (24 V)
Ters polarite koruması		hayır
Çıkışlar		
Elektriksel yapı		PNP
Çıkış fonksiyonu		normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	1
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	200
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	750
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır
İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	1
Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	1 ± 10 %
Çalışma aralığı	[mm]	0...0,8
Doğruluk / sapma		
Düzeltme katsayısı		Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis	[Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-10...10

IE5225


İndüktif sensör

IEB3001-BPOG/AS-510-TPS

Çalışma Koşulları			
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80	
Koruma		IP 65	
Mekanik özellikleri			
Gövde		Diş yapısı	
Montaj		gömülebilir montaj	
Boyutlar	[mm]	M8 x 1 / L = 50	
Diş tasarımı		M8 x 1	
Malzemeler		Gövde: Pirinç nikel kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT	
Gösterge / Kontroller			
Gösterge		Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar			
Parçalar		montaj somunu: 2	
Açıklamalar			
Paket miktarı		1 adet	

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı

