IE5217

İndüktif sensör

IEB3001-APOG/PPU

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri		
Elektriksel yapı		PNP
Çıkış fonksiyonu		normalde kapalı
Algılama mesafesi	[mm]	1
Gövde		Diş yapısı
Boyutlar	[mm]	M8 x 1 / L = 35
Elektriksel özellikleri		
Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Akım tüketimi	[mA]	15; (24 V)
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		hayır
Çıkışlar		
Elektriksel yapı		PNP
Çıkış fonksiyonu		normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC	[V]	1
Yük akımı (Sürekli) DC	[mA]	200
Anahtarlama frekansı DC	[Hz]	750
Kısa devre koruması		hayır
Aşırı yük koruması		hayır
İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	1
Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	1 ± 10 %
Çalışma aralığı	[mm]	0...0,8
Doğruluk / sapma		
Düzeltme katsayısı		Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2
Histerezis	[Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67

IE5217

İndüktif sensör

IEB3001-APOG/PPU

Mekanik özellikleri		
Gövde		Diş yapısı
Montaj		gömülebilir montaj
Boyutlar	[mm]	M8 x 1 / L = 35
Diş tasarımı		M8 x 1
Malzemeler		Pirinç nikel kaplamalı; algılama yüzeyi: PBT

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı

Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²

Bağlantı



	Kablo renkleri :
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
BK =	siyah