


İndüktif sensör

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	8
Gövde	Dış yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1

Uygulama

Sistem	Arttırılmış algılama mesafesi; Optik ayar ışığı
--------	---

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	hayır

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	5
Minimum yük akımı [mA]	5
Maks. kaçak akım [mA]	1
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	100
Kısa devre koruması	hayır



İndüktif sensör

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Aşırı yük koruması	hayır
İzleme aralığı	
Algılama mesafesi [mm]	8
Çalışma aralığı [mm]	0...6,48
Arttırılmış algılama mesafesi	evet
Doğruluk / sapma	
Histerezis [Sr nin % si]	3...15
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	Sınıf B
Mekanik özellikleri	
Gövde	Dış yapısı
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	M18 x 1
Dış tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	Pirinç; PES; teflon kaplamalı
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu
	ayarlama yardımcısı
	1 x LED, kırmızı
	1 x LED, yeşil
Optik ayar ışığı	evet
Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş	
Kablo: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Soketli: 1 x M12; kodlama: A	


IG5934



İndüktif sensör

IGB2008BAROG/SC/2LED/0,3m/US

Bağlantı



BK = Kablo renkleri :
siyah