


İndüktif AS-Interface sensörü

IGA2008-ASI/US-100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: IGC235

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	AS-i
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Algılama mesafesi [mm]	8
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	26,5...31,6 DC
Akım tüketimi [mA]	< 25
Ters polarite koruması	hayır

Çıkışlar

Elektriksel yapı	AS-i
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	8
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm]	8 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm]	0...6,48




İndüktif AS-Interface sensörü

IGA2008-ASI/US-100

Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,72 / Alüminyum: 0,42 / Bakır: 0,4	
Histeresis	[Sr nin % si]	5
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...70
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Gövde	Dış yapısı	
Montaj	çıkıntılı montaj	
Boyutlar	[mm]	M18 x 1
Dış tasarımı	M18 x 1	
Malzemeler	PBT; algılama yüzeyi: PPE; kelepçe: PPS	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - fiş		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A		
		

IG5939



İndüktif AS-Interface sensörü

IGA2008-ASI/US-100

Bağlantı

