


İndüktif sensör

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: IIR204

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 LED 2 x



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	12
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Uygulama

Sistem	Arttırılmış algılama mesafesi; Optik ayar ışığı
--------	---

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	hayır

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	5
Minimum yük akımı [mA]	5
Maks. kaçak akım [mA]	1
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	100
Kısa devre koruması	hayır
Aşırı yük koruması	hayır

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	12
------------------------	----



İndüktif sensör

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Çalışma aralığı [mm]	0...9,7
Arttırılmış algılama mesafesi	evet

Doğruluk / sapma	
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Srinin % si]	3...15

Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B

Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	180
Gövde	Diş yapısı
Montaj	gömülebilir montaj
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Diş tasarımı	M30 x 1,5
Malzemeler	Pirinç teflon kaplamalı; PC

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, kırmızı
	ayarlama yardımcısı	1 x LED, yeşil
Optik ayar ışığı		evet

Aksesuarlar	
Parçalar	montaj somunu: 2

Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,3 m, PUR; parlak; 2 x 0,5 mm²

Kablo: 0,3 m, PUR; koruyucu boru; 2 x 0,5 mm²

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



II5811



İndüktif sensör

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Bağlantı

