


İndüktif tam-metal gövdeli sensör

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/2D/3G



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	10
Gövde	Dış yapısı
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 65

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar; Arttırılmış algılama mesafesi; Tamamen metal gövde
Dayanma basıncı [bar]	100
Basınç değerlendirme notu	algılama yüzeyi

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 20
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	40
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	50
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama mesafesi [mm]	10
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm]	10 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm]	0...8,1
Arttırılmış algılama mesafesi	evet

II504A



İndüktif tam-metal gövdeli sensör

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/2D/3G

Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,2 / Pirinç: 0,8 / Alüminyum: 0,6 / Bakır: 0,2	
Histerezis	[Sr nin % si]	1...20
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...60
Koruma	IP 67; (tehlikeli bölge dışında kullanıldığı zaman: IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K)	
Testler / Onaylar		
Onay	BVS 12 ATEX E 045 X; IECEx BVS 12.0030 X	
ATEX onaylı	II 3G Ex ec IIC T6 Gc	
	II 2D Ex tb IIIC T85°C Db	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
	EN 55011	Sınıf B
Darbe direnci	EN 60068-2-75 Ehc	1 J
Vibrasyon direnci	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / frekans başına 50 çevrim; 3 eksende dakikada 1 oktav
Şok dayanımı	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms yarım sinüs; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 3 darbe
Sürekli şok dayanımı	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; her biri 3 koordinat ekseninin her yönünde 4000 darbe
Hızlı sıcaklık değişimleri	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 döngü
Tuz püskürtme testi	EN 60068-2-52 Kb	şiddet seviyesi 5 (4 test döngüsü)
MTTF	[yıl]	1258
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	207
Gövde	Dış yapısı	
Montaj	gömülebilir montaj	
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 65
Dış tasarımı	M30 x 1,5	
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEI; montaj somunu: paslanmaz çelik	
Sıkıştırma torku	[Nm]	80
Tamamen metal gövde	evet	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x 90° LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	

II504A



İndüktif tam-metal gövdeli sensör

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/2D/3G

Açıklamalar

Açıklamalar

Not:

tehlikeli alanlarda kullanmak için

Akım kaynağı ve ürün arasına bir sigorta bağlanmalıdır.

(40 mA gecikme süresi EN 60127-2' ye uygun)


Sigorta L+ devresine eklenmeli ve tehlikeli bölge dışında olmalıdır.

Paket miktarı


1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



Bağlantı



1 =

Sigorta