




Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



## Ürün özellikleri

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Elektriksel yapı       | NPN                |
| Çıkış fonksiyonu       | normalde açık      |
| Algılama mesafesi [mm] | 15                 |
| Gövde                  | Diş yapısı         |
| Boyutlar [mm]          | M30 x 1,5 / L = 81 |

## Elektriksel özellikleri

|                        |      |            |
|------------------------|------|------------|
| Çalışma gerilimi       | [V]  | 10...55 DC |
| Akım tüketimi          | [mA] | < 7        |
| Koruma sınıfı          |      | II         |
| Ters polarite koruması |      | hayır      |

## Çıkışlar

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Elektriksel yapı                                   | NPN           |
| Çıkış fonksiyonu                                   | normalde açık |
| Maks. anahtarlama çıkışı<br>gerilim düşmesi DC [V] | 1             |
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA]                        | 400           |
| Anahtarlama frekansı DC [Hz]                       | 50            |
| Kısa devre koruması                                | hayır         |
| Aşırı yük koruması                                 | hayır         |

**izleme aralığı**

|                               |      |           |
|-------------------------------|------|-----------|
| Algılama mesafesi             | [mm] | 15        |
| Gerçek algılama mesafesi (Sr) | [mm] | 15 ± 10 % |
| Çalışma aralığı               | [mm] | 0...12,1  |

## Doğruluk / sapma

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Düzeltilme katsayısı                       | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
| Histeresis [Srinin % si]                   | 3...15                                                                      |
| Anahtarlama noktasında kayma [Srinin % si] | -10...10                                                                    |

# II5136



## İndüktif sensör

IIA3015-ANOG/V4A/10m

### Çalışma Koşulları

|                   |      |          |
|-------------------|------|----------|
| Çalışma sıcaklığı | [°C] | -25...80 |
| Koruma            |      | IP 67    |

### Mekanik özellikleri

|              |      |                                                       |
|--------------|------|-------------------------------------------------------|
| Gövde        |      | Diş yapısı                                            |
| Montaj       |      | çıkıntılı montaj                                      |
| Boyutlar     | [mm] | M30 x 1,5 / L = 81                                    |
| Diş tasarımı |      | M30 x 1,5                                             |
| Malzemeler   |      | paslanmaz çelik (1.4571/316Ti ); algılama yüzeyi: PBT |

### Gösterge / Kontroller

|          |                    |               |
|----------|--------------------|---------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı |
|----------|--------------------|---------------|

### Aksesuarlar

|          |                  |
|----------|------------------|
| Parçalar | montaj somunu: 2 |
|----------|------------------|


### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

### Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Bağlantı



BK =  
BN =  
BU =

Kablo renkleri :  
siyah  
kahve rengi  
mavi