


Vana aktüatörleri için indüktif çiftli sensör

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	Seri bağlanabilir
Çıkış fonksiyonu	2 x nominalde açık
Algılama mesafesi [mm]	4
Gövde	dikdörtgen

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz]	47...63
Çalışma gerilimi [V]	20...140 AC / 10...140 DC
Koruma sınıfı	I
Ters kutuplama koruması	hayır

Çıkışlar

Elektriksel yapı	Seri bağlanabilir
Çıkış fonksiyonu	2 x nominalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	5
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V]	5
Minimum yük akımı [mA]	5
Maks. kaçak akım [mA]	1,7
Yük akımı (Sürekli) AC [mA]	200
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	25
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	25
Kısa devre koruması	hayır



Vana aktüatörleri için indüktif çiftli sensör

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Aşırı yük koruması	hayır
İzleme aralığı	
Algılama mesafesi [mm]	4
Gerçek algılama mesafesi (Sr) [mm]	4 ± 10 %
Çalışma aralığı [mm]	0...3,25
Doğruluk / sapma	
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis [Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma [Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları	
Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...80
Koruma	IP 67
Testler / Onaylar	
EMC	EN 60947-5-2 EN 55011
MTTF [yıl]	Sınıf B 514
UL onayı	Ta 0...40 °C Enclosure type Type 1 Güç kaynağı Hazardous voltage Dosya numarası UL E174191
Mekanik özellikleri	
Ağırlık [g]	79
Gövde	dikdörtgense
Montaj	çıkıntılı montaj
Malzemeler	PBT
Gösterge / Kontroller	
Gösterge	Anahtarlama durumu 2 x LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı	
Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen
Açıklamalar	
Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
Paket miktarı	1 adet

IN0118




Vana aktüatörleri için indüktif çiftli sensör

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x 7/8"; kodlama: A



Not IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen