


İndüktif sensör

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Üretimi devam etmiyor



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	0,8
Gövde	Silindirik
Boyutlar [mm]	Ø 4

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	15; (24 V)
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	800
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet




İndüktif sensör

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	0,8
Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	0,8 ± 10 %
Çalışma aralığı	[mm]	0...0,65
Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı		Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,5 / Alüminyum: 0,4 / Bakır: 0,3
Histerezis	[Sr nin % si]	3...15
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 65
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
MTTF	[yıl]	953
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	13,2
Gövde		Silindirik
Montaj		gömülebilir montaj
Boyutlar	[mm]	Ø 4
Malzemeler		paslanmaz çelik (1.4305 / 303); LCP
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x 90° LED, kırmızı
Aksesuarlar		
Parçalar		Montaj kelepçesi: 1
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş		

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



IZ5034



İndüktif sensör

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Bağlantı

