


İndüktif sensör

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/FRON

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 montaj delikleri M4 güçlendirilmiş
2 Algılama yüzü



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	10
Gövde	dikdörtgensel
Boyutlar [mm]	26 x 26 x 42

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...55 DC
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP/NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	4,5
Minimum yük akımı [mA]	4
Maks. kaçak akım [mA]	0,6
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	250
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama



İndüktif sensör

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/FRON

Aşırı yük koruması	evet	
İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	10
Gerçek algılama mesafesi (Sr)	[mm]	10 ± 10 %
Çalışma aralığı	[mm]	0...8,1
Doğruluk / sapma		
Düzeltilme katsayısı	Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2	
Histerezis	[Sr nin % si]	1...15
Anahtarlama noktasında kayma	[Sr nin % si]	-10...10
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma	IP 67	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	Sınıf B
	EN 55011	
Mekanik özellikleri		
Gövde	dikdörtgensel	
Algılama yüzü	ön	
Montaj	gömülebilir montaj	
Boyutlar	[mm]	26 x 26 x 42
Malzemeler	PBT	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - fiş		
Kablo: 0,8 m, PUR		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A		
		

IO5012



İndüktif sensör

IOC2010-ARKG/0,80M/PUR/US/FRON

Bağlantı

