


Kapasitif sensör

KNM30NPKBBOW/LS100

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: KI0054

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Programlama butonu



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Algılama mesafesi [mm]	Programlanabilir algılama mesafesi
Gövde	Dış yapısı
Boyutlar [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

Uygulama

Montaj	metal olmayan konteynır duvarı dışından algılama
Ortam	kuru dökme malzeme; sıvılar
Ortam sıcaklığı [°C]	-25...110

Elektriksel özellikleri

Frekans AC [Hz]	47...63
Çalışma gerilimi [V]	30...250 AC
Koruma sınıfı	II

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	normalde kapalı
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi AC [V]	10
Minimum yük akımı [mA]	5
Maks. kaçak akım [mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC)
Yük akımı (Sürekli) AC [mA]	200; (250 (...40 °C))
Yük akımı (Anlık) [mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Anahtarlama frekansı AC [Hz]	5



Kapasitif sensör

KNM30NPKBBOW/LS100

İzleme aralığı		
Algılama mesafesi	[mm]	Programlanabilir algılama mesafesi
Algılama aralığı ayarlanabilir		evet
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	IEC 60947-5-2	
Mekanik özellikleri		
Gövde		Dış yapısı
Montaj		çıkıntılı montaj
Boyutlar	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Dış tasarımı		M30 x 1,5
Malzemeler		PBT; PP
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	2 x LED, sarı
	Programlama	1 x LED, yeşil
	Hata	1 x LED, kırmızı
Elektriksel bağlantı		
Koruma gereklidir	IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta; ≤ 2 A; hızlı işleyen	
Aksesuarlar		
Parçalar	montaj somunu: 2	
Açıklamalar		
Açıklamalar	Öneri: kısa devre sonrası ürünün güvenli şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.	
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - fiş		

Soketli: 1 x 1/2"; kodlama: C




KN0006



Kapasitif sensör

KNM30NPKBBOW/LS100

Bağlantı



Not IEC60127-2 Sheet 1 e göre minyatür sigorta ≤ 2 A hızlı işleyen