


Kapasitif sensör

KNM18NUKFPKG/PP/US

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: KG5071

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Programlama butonu



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 84

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
Ortam	toz; sıvılar; Yağ; soğutucular

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...36 DC
Akım tüketimi	[mA]	17; (24 V)
Koruma sınıfı		II
Ters polarite koruması		evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	250
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...80
-------------------	------	----------

KN5113



Kapasitif sensör

KNM18NUKFPKG/PP/US

Koruma

IP 67

Testler / Onaylar

EMC

EN 60947-5-2

Mekanik özellikleri

Gövde

Diş yapısı

Montaj

çıkıntılı montaj

Boyutlar

[mm]

M18 x 1 / L = 84

Diş tasarımı

M18 x 1

Malzemeler

PP

Gösterge / Kontroller

Gösterge

Anahtarlama durumu

1 x LED, sarı

Çalışma

1 x LED, yeşil

Fonksiyon

1 x LED, kırmızı

Aksesuarlar

Parçalar

montaj somunu: 2

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı

