


Kapasitif sensör

KNQ01NUKFPKG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



- 1 Algılama yüzü
2 Bas-öğret elemanı



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Algılama mesafesi [mm]	Programlanabilir algılama mesafesi
Gövde	dikdörtgömsel
Boyutlar [mm]	72 x 36 x 10

Uygulama

Sistem	Fonksiyon kontrol çıkışı
Montaj	metal olmayan konteynır duvarı dışından algılama
Ortam	kuru dökme malzeme; sıvılar

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC
Akım tüketimi [mA]	30; (24 V)
Koruma sınıfı	II
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	Normalde açık / kapalı; (seçilebilir)
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Fonksiyon kontrol çıkışı	evet
Maks. fonksiyon kontrol çıkışı gerilim düşmesi [V]	3,5
Fonksiyon kontrol çıkışı için maks. akım yükü [mA]	10
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	150
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5
Kısa devre koruması	evet



KN5116



Kapasitif sensör

KNQ01NUKFPKG

Kısa devre korumasının cinsi		çıkış tarama			
Aşırı yük koruması		evet			
İzleme aralığı					
Algılama mesafesi		[mm]		Programlanabilir algılama mesafesi	
Algılama aralığı ayarlanabilir				evet	
Çalışma Koşulları					
Çalışma sıcaklığı		[°C]		-25...80	
Koruma				IP 67	
Testler / Onaylar					
EMC		EN 60947-5-2			
Mekanik özellikleri					
Gövde				dikdörtgensel	
Montaj				çıkıntılı montaj	
Boyutlar		[mm]		72 x 36 x 10	
Malzemeler				PP; sonlandırma kapağı: SAN	
Gösterge / Kontroller					
Gösterge		Anahtarlama durumu		1 x LED, sarı	
		Çalışma		1 x LED, yeşil	
		Fonksiyon		1 x LED, kırmızı	
Aksesuarlar					
Parçalar				tornavida: 1	
Açıklamalar					
Paket miktarı				1 adet	
Elektriksel bağlantı					
Kablo: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm ²					
Bağlantı					



WH: Fonksiyon kontrol çıkışı programlama teli
Kablo renkleri :
BK = siyah
BN = kahve rengi
BU = mavi
WH = beyaz