


KT5007



Kapasitif el sensörü

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Uygulama

Çalışma prensibi	dinamik
------------------	---------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	NPN
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet
Çıkış sinyalinin uzunluğu [ms]	300

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

KT5007



Kapasitif el sensörü

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M

Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...85
Koruma		IP 67; IP 69K; (ön taraf)
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	418
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	115,5
Boyutlar	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Malzemeler		aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV şeffaf; Gövde: PC/ABS siyah
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, kırmızı
	Çalışma	8 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)		farklı renklerde çerçeve
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş

Kablo: 0,3 m, PUR

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı

