


KT5106



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 29 / L = 31

Uygulama

Çalışma prensibi	statik
------------------	--------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılıştaki gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
Koruma	IP 65; IP 67; IP 69K; (ön taraf)

Testler / Onaylar

MTTF [yıl]	352
------------	-----

KT5106



Kapasitif, ışıklandırılmış buton

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M

Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	55,5
Boyutlar	[mm]	Ø 29 / L = 31
Malzemeler		PA 6,6-GF30 siyah; aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV

Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, kırmızı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Aksesuarlar		
Parçalar		montaj somunu: 1
		Conta: 1
Aksesuarlar (Opsiyonel)		sembol diski

Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet

Elektriksel bağlantı - fiş		
Kablo: 0,3 m, PUR		
Soketli: 1 x M12; kodlama: A		



Bağlantı

