


M95008



Fren teşhis için iki anahtarlama noktalı manyetik sensör

M9G4015PARKG/A/US



- 1: öğretim pozisyonu maksimum
2: öğretim pozisyonu minimum



Ürün özellikleri

Çıkış fonksiyonu	2 x nominalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 30 / L = 117

Uygulama

Sistem	Altın kaplamalı kontaklar
--------	---------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...36 DC; (cULus için "supply class 2")
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet

Çıkışlar

Çıkış fonksiyonu	2 x nominalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	5,4
Minimum yük akımı [mA]	2
Maks. kaçak akım [mA]	0,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	0,5
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Ölçme aralığı [mm]	17...32
--------------------	---------

M95008



Fren teŖhis iin iki anahtarlama noktalı manyetik sensr

M9G4015PARKG/A/US

Doğruluk / sapma		
Histerezis	[mm]	0,1
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-40...70
Koruma	IP 20; IP 67; (piston yanı: IP 20; konektör yanı: IP 67)	
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
	EN 55011 emisyon	Sınıf B
MTTF	[yıl]	349
UL onayı	UL onay numarası	C001
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	238
Boyutlar	[mm]	Ø 30 / L = 117
Malzemeler	Pirinç beyaz bronz kaplamalı; piston: paslanmaz çelik; LED pencere: PA	
Sıkıştırma torku	[Nm]	< 20
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x 90° LED, kırmızı OUT 1
	Anahtarlama durumu	4 x 90° LED, sarı OUT 2
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı - fiş		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altın kaplamalı



M95008



Fren teŖhis iin iki anahtarlama noktalı manyetik sensör

M9G4015PARKG/A/US

Baęlantı

