


Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Algılama mesafesi [mm]	70; (mıknatısa göre M 4.0)
Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 65

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Akım tüketimi	[mA]	< 10
Ters polarite koruması		evet
Açılışta gecikme süresi maks.	[ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Algılama mesafesi	[mm]	70; (mıknatısa göre M 4.0)
-------------------	------	----------------------------

Doğruluk / sapma

Histerezis	[Sr nin % si]	1...10
Tekrarlanabilirlik	[Sr nin % si]	1

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...75
-------------------	------	----------

MG5001



Manyetik sensör

MGA3070-BPKG/US-104-DPS

Koruma	IP 67
--------	-------

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekanik özellikleri

Gövde	Diş yapısı
Boyutlar [mm]	M18 x 1 / L = 65
Diş tasarımı	M18 x 1
Malzemeler	Pirinç nikel kaplamalı; algılama yüzeyi: Plastik

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	4 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

