


T-slot silindir sensör

MKI3020-BPKG/A/AS



- 1 sabitleme parçası
2 Sabitleme elemanı için kombine başlı vida



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	27,5 x 18 x 15,5

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC; (cULus için "supply class 2")
Akım tüketimi [mA]	< 10
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	30

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2,5
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	6000
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	2
Geçiş hızı [m/s]	> 10

MK5900




T-slot silindir sensör

MKI3020-BPKG/A/AS

Doğruluk / sapma		
Histerezis	[mm]	< 1
Tekrarlanabilirlik	[mm]	< 0,2
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...85
Koruma		IP 65; IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF ışıması	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF iletilen	10 V
	EN 55011	Sınıf B
MTTF	[yıl]	1887
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	12,4
Montaj		çıkıntılı montaj
Montaj şekli		Düz / 1,5 AF altıgen başlı bütünleşik sabitleme elemanı ile birlikte
Silindir tipi		T-slotlu silindirler
Boyutlar	[mm]	27,5 x 18 x 15,5
Malzemeler		Gövde: PA; sabitleme parçası: Paslanmaz çelik / Pirinç
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
Aksesuarlar		
Parçalar		plastik yer tutucu: 1
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş		

Soketli: 1 x M8; kodlama: A; Kilitleme: tırnak geçmeli



MK5900



T-slot silindir sensör

MKI3020-BPKG/A/AS

Bağlantı

