

MK5023




Elektromanyetik alan korumalı silindir sensörü

MKU3000UBPKG/US

Üretimi devam etmiyor

Alternatif kodlar: MK5214

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !



1 Algılama yüzü



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	48 x 18 x 28

Uygulama

Sistem	Elektromanyetik alan korumalı
Elektromanyetik alan korumalı	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 18
Ters polarite koruması	evet
Açılıştaki gecikme süresi maks. [ms]	20

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	300
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	40
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	3
--------------------------	---

MK5023



Elektromanyetik alan korumalı silindir sensörü

MKU3000UBPKG/US

Geçiş hızı	[m/s]	< 1
Doğruluk / sapma		
Histerezis	[mm]	1,5
Tekrarlanabilirlik	[mm]	0,1
Çalışma Koşulları		
Çalışma sıcaklığı	[°C]	-25...75
Koruma		IP 67
Testler / Onaylar		
EMC	EN 60947-5-2	
Şok/titreşim dayanımı		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	74,6
Algılama yüzü		ön
Silindir tipi		pnömatik silindirler
Boyutlar	[mm]	48 x 18 x 28
Malzemeler		çinko döküm
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil
Açıklamalar		
Paket miktarı		1 adet
Elektriksel bağlantı - fiş		

Soketli: 1 x M12; kodlama: A



Bağlantı

