


T-slot silindir sensör

MKN3000-BPKG/5M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	3
Geçiş hızı [m/s]	< 5

Doğruluk / sapma

Histeresis [mm]	1,5
Tekrarlanabilirlik [mm]	0,2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...75
Koruma	IP 67

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MK5050



T-slot silindir sensör

MKN3000-BPKG/5M

Şok/titreşim dayanımı 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekanik özellikleri

Algılama yüzü	ön
Silindir tipi	T-slotlu silindirler
Boyutlar [mm]	6,2 x 32 x 4,6
Malzemeler	PA 12-GF30

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------


Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PPU; 3 x 0,25 mm²

Bağlantı



BN =
BU =
BK =

Kablo renkleri :
kahve rengi
mavi
siyah