


T-slot silindir sensör

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Akım tüketimi [mA]	< 10
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	2

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V]	2
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	100
Anahtarlama frekansı DC [Hz]	5000
Kısa devre koruması	evet
Kısa devre korumasının cinsi	çıkış tarama
Aşırı yük koruması	evet

İzleme aralığı

Manyetik hassasiyet [mT]	3
Geçiş hızı [m/s]	< 5

Doğruluk / sapma

Histeresis [mm]	1,5
Tekrarlanabilirlik [mm]	0,2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...75
Koruma	IP 67

MK5053



T-slot silindir sensör

MKN3000-BPKG/1,0M/AS-510-TPS

Testler / Onaylar

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Sınıf B
Şok/titreşim dayanımı	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mekanik özellikleri

Algılama yüzü	ön	
Silindir tipi	T-slotlu silindirler	
Boyutlar	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Malzemeler	PA 12-GF30	

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
----------	--------------------	---------------

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M8; kodlama: A



Bağlantı

