


KT5012



Kapasitif el sensörü

KTRSHOK-RBPKG/AM/2M



Ürün özellikleri

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Boyutlar [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Uygulama

Çalışma prensibi	statik
------------------	--------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	12...30 DC
Akım tüketimi [mA]	30
Koruma sınıfı	III
Ters polarite koruması	evet
Açılışta gecikme süresi maks. [ms]	500

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
Çıkış fonksiyonu	normalde açık
Yük akımı (Sürekli) DC [mA]	200
Kısa devre koruması	evet
Aşırı yük koruması	evet

Tepki süresi

Cevap süresi [ms]	35
-------------------	----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...85
------------------------	----------


KT5012



Kapasitif el sensörü

KTRSHOK-RBPKG/AM/2M

Koruma	IP 67; IP 69K; (ön taraf)	
Testler / Onaylar		
MTTF	[yıl]	490,4
Mekanik özellikleri		
Ağırlık	[g]	141,5
Boyutlar	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Malzemeler	aktif yüzey: PA Grilamid TR 90UV şeffaf; Gövde: PC/ABS siyah	
Gösterge / Kontroller		
Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, kırmızı
	Çalışma	8 x LED, yeşil
Aksesuarlar		
Aksesuarlar (Opsiyonel)	farklı renklerde çerçeve	
Açıklamalar		
Paket miktarı	1 adet	
Elektriksel bağlantı		
Kablo: 2 m, PUR		
Bağlantı		



BK =
BN =
BU =

Kablo renkleri :
siyah
kahve rengi
mavi